



FÖNSTERMARKIS **MICRO**

Micro är en modern och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader. Markisens aluminiumkassett skyddar väven i infällt läge. Micro manövreras manuellt med band, från insida eller utsida, alternativt med motor.

Stativ i färgerna vitt, svart eller natur som standard, andra kulörer kan också erbjudas mot pristillägg. Väv ligger helt skyddad i en aluminiumkassett. Stort urval av textilier i 100% spinnfärgad akryl. Maxbredd 400 cm. Armlängder 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm och 80 cm. Micro fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.

ELISSI

FÖNSTERMARKIS **MICRO**

Profiler

Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium. Upprullningsrör 43 mm alternativt 54 mm galvaniserat stål, beroende på reglagetyp. Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium. Standardfärger är vit, svart eller natur. Mot tillägg kan Micro erhållas i RAL-färg enligt kundens önskemål.

Vit

Natur

Svart

Utfallsarmar

Utfallsarmar kan erhållas i 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm och 800 mm.

Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

Reglage

Micro levereras med bandreglage alternativt motoriserad.

Sol- och vindautomatik

Som motoriserad variant finns möjlighet att lägga till en sol- och vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård vind.

Mobilstyrning

Styr Micro fönstermarkis enkelt via en app direkt i mobilen. Mer info på somyfy.se.

Måttuppgifter

Micro tillverkas från minmått 400 - 700 mm beroende på reglagetyp till maxbredd 4000 mm. Vävbredd 70 - 100 mm smalare än beställningsmått beroende av reglagealternativ.



Tillbehör

Som tillbehör kan Micro levereras med konsoler för nischmontage. Dessa finns i längder 50 mm, 80 mm, 110 mm, 130 mm och 150 mm. Konsollängd motsvarar nischdjup.

Vid nischmontage kan sidobeslag för montage av arm användas. Alternativt kan Micro regleras med bandvevbox.

